

# Bulletin d'information technique


Date: 25.10.2016

## Concernant: disque clapet vanne 541

Cher client,

Dans le cadre des efforts que nous déployons continuellement pour améliorer la qualité de nos produits, nous introduisons la modification suivante sur la vanne de commande 541 ; il s'agit de la vanne de commande qui est utilisée sur les appareils Micro, H2Optimo, Sentencia, Maxima, Softena, Slimline, IQsoft et Ultra.

Le disque clapet utilisé dans la vanne de commande 541 (réf. 16 dans la figure ci-dessous), sera prévu d'une connexion encliquetable pour tenir en place le ressort (réf. 15 dans la figure ci-dessous). Cette modification facilite l'entretien de la vanne de commande 541, car le ressort ne tombera plus du disque lors de l'assemblage.



Cette modification sera introduite dans notre assemblage à partir d'aujourd'hui.

N'hésitez pas à nous contacter si vous désirez de plus amples informations à ce sujet.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sofie Redig'.

Sofie Redig  
Technical Support